

Garant GRIDLINE

**Verktviggsskåp komplett med lådor 75 kg, 46×24G, höjd mm/antal lådor: 800/8****Beställningsdata**

Ordernummer	931405 800/8
GTIN	4062406065713
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktviggsskåp i 50×28G, med utdragslådor 46×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 50 mm- eller 2G-raster (från lådfronthöjd 75 mm). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen. Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	1250 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Lådornas effektiva yta i G	46×24
lådornas effektiva djup	600 mm
Antal lådor	8
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

lådornas effektiva bredd	1150 mm
effektiv höjd för lådor	700 mm
Djup	700 mm
vikt	203 kg
höjd	800 mm
lådornas effektiva bredd i G	46
Antal dörrar	0
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
effektiv höjd	700 mm
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	46x24G
Produktslag	Verktygsskåp

---

**Tillbehör**

Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931453 75
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931453 100
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	931435 800