

bimos

## Sitt-/ståhjäl, polyuretanskumplast med glidknappar och fotring



### Beställningsdata

Ordernummer	965422
GTIN	4016849432892
Artikelklass	96B

### Beskrivning

#### Utförande:

**Femfotkors (Ø 600 mm)** av aluminium. Steglöst höjdställbar med **gasttryckfjäder**. Sitsyta av SoftTouch polyuretanskumplast med vågprofil. **Mjuk sits med stöd**, vågprofilen möjliggör luftcirkulation (klimatkomfort). **Ergonomiskt ryggstöd** (höjd 190 mm) underlättar rätt sittställning. Polyuretanskumplast, mjukt, bekvämt och tvättbart.

#### Användningsdata:

En perfekt kompromiss mellan stående och sittande ställning. För sittande eller stående arbetsplatser eller en kombination av båda.

Sitt-ståhjäl med glidknappar – för arbetshöjder på 720–1000 mm.

#### Norm:

**DIN 68877**

### Teknisk beskrivning

sitsbredd	340 mm
Fotkors-Ø	580 mm
ryggstöd höjd	190 mm

Material sitsyta	PU-skum
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Fotkors utförande	Glidknappar med fotring
sitsdjup	300 mm
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
Material fotkors	Aluminium polerat
färg sitsmaterial	svart
med ryggstöd	ja
Norm	DIN 68877
Inställning avsitsens lutning	nej
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	510 - 780 mm
Produktslag	Ståhjälp

---

## Tillbehör

Glidskena(1 sats = 5 st)

963188