

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 46×24G, höjd mm/antal lådor:
800/7****Beställningsdata**

Ordernummer	931415 800/7
GTIN	4062406065744
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 50×28G, med utdragslådor 46×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 50 mm- eller 2G-raster (från lådfronhöjd 75 mm). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **från 75 mm med 200 kg** bärförmåga.

Lackering:

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen. Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
vikt	195 kg
lådornas effektiva djup i G	24
Lådor fronhöjd	75 mm

Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
höjd	800 mm
effektiv höjd för lådor	700 mm
Lådornas effektiva yta i G	46×24
Antal dörrar	0
Antal lådor	7
lådornas effektiva bredd	1150 mm
Bredd	1250 mm
effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
lådornas effektiva bredd i G	46
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	46×24G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 75 mm	931455 75
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 125 mm	931455 125
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 200 mm	931455 200
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931455 100
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 250 mm	931455 250
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Hylsnyckelsortiment 1/2 och 1/4 tum Antal verktyg 41	953860 41
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 300 mm	931455 300
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 150 mm	931455 150
Sockel med avtagbar lucka, djup 28G,Höjd 100 mm Hurtsbredd i G 50	958085 50
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	931435 800