

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 46×24G, höjd mm/antal lådor:  
1000/7****Beställningsdata**

Ordernummer	931415 1000/7
GTIN	4062406065768
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 50×28G, med utdragslådor 46×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 50 mm- eller 2G-raster (från lådfronthöjd 75 mm). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **från 75 mm med 200 kg** bärförmåga.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd för lådor	900 mm
effektiv höjd	900 mm
lådornas effektiva bredd	1150 mm

Djup	700 mm
Antal dörrar	0
Antal lådor	7
Bredd	1250 mm
vikt	212 kg
lådornas effektiva bredd i G	46
lådornas effektiva djup	600 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva djup i G	24
höjd	1000 mm
Lådornas effektiva yta i G	46×24
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	46×24G
Produktslag	Verktygsskåp

---

**Tillbehör**

Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 75 mm	931455 75
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 150 mm	931455 150
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 300 mm	931455 300
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 200 mm	931455 200
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 250 mm	931455 250
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 125 mm	931455 125
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931455 100
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm	931435 1000