

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260318 25/11
GTIN	4062406065966
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	32 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skruvsats för vändskär	269028 8
Utkragningslängd L_1	200 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Mittförskjutning L_3	16 mm
ISO-kod hållare	E25S SDUCR/L11
Spännhöjd L_2	24 mm
totallängd L	250 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500