

bimos

Snurrpall, polyuretanskumplast, med glidknappar och fotring



Beställningsdata

Ordernummer	965397
GTIN	4016849295633
Artikelklass	96B

Beskrivning

Utförande:

Fotkors av plast med 5 ben. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Sits av robust polyuretanskum. Sits-Ø 350 mm. Fotkors-Ø 680 mm, fotringen inställbar i höjddled. Sits-Ø 350 mm.

Norm:

DIN 68877

lyftförmåga stol: 120 kg
höjdställningsområde: 570 - 850 mm
sits-Ø: 350 mm
färg sitsmaterial: svart

Teknisk beskrivning

Höjdställning utförande	Gasfjäder
färg sitsmaterial	svart
Stativ utförande	fotkors med fem armar

Material sitsyta	PU-skum
sits-Ø	350 mm
Norm	DIN 68877
Material fotkors	Plast
lyftförmåga	120 kg
Fotkors utförande	Glidknappar med fotring
Fotkors-Ø	680 mm
Höjdinställningstyp	Ringutlösning
Serie	Base-Tec
Utförande	hög sitshöjd
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	570 - 850 mm
Produktslag	Pall

Tillbehör

Glidskena (1 sats = 5 st)	963188
---------------------------	--------