

Garant GRIDLINE

Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 46×24G, höjd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931435 1500
GTIN	4062406066147
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktgsskåphurts i 50×28G, passar till utdragslådor 46×24G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 931453, 931454, 931455, 931456.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

När du utrustar verktgsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Antal dörrar	0
Bredd	1250 mm
effektiv höjd för lådor	1400 mm
höjd	1500 mm

effektiv höjd	1400 mm
vikt	76 kg
bredd i G	50
djup i G	28
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal lådor	0
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	46x24G
Produktslag	Verktgsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21

914227 HU21