

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 46×24G, höjd: 1250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	931435 1250
GTIN	4062406066130
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Verktgsskåphurts i 50×28G, passar till utdragslådor 46×24G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Passar till:**

Utdragslådor nr 931453, 931454, 931455, 931456.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

**OBS!:**

När du utrustar verktgsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

**Teknisk beskrivning**

höjd	1250 mm
Bredd	1250 mm
Djup	700 mm
Antal dörrar	0
effektiv höjd	1150 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

effektiv höjd för lådor	1150 mm
vikt	67 kg
bredd i G	50
djup i G	28
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal lådor	0
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	46x24G
Produktslag	Verktgsskåpstomme

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------