

Garant GRIDLINE

Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 46×24G, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931435 1000
GTIN	4062406066123
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktgsskåphurts i 50×28G, passar till utdragslådor 46×24G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 931453, 931454, 931455, 931456.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

När du utrustar verktgsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

vikt	59 kg
effektiv höjd för lådor	900 mm
höjd	1000 mm
Antal dörrar	0
effektiv höjd	900 mm
Bredd	1250 mm

Djup	700 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	28
bredd i G	50
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal utdragshyllor	0
Antal lådor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	46x24G
Produktslag	Verktgsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------