

Garant GRIDLINE

Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 46×24G, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931435 800
GTIN	4062406066116
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktgsskåphurts i 50×28G, passar till utdragslådor 46×24G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 931453, 931454, 931455, 931456.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

När du utrustar verktgsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

vikt	53 kg
höjd	800 mm
Djup	700 mm
Bredd	1250 mm
Antal dörrar	0
effektiv höjd	700 mm

effektiv höjd för lådor	700 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
bredd i G	50
djup i G	28
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal lådor	0
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	46x24G
Produktslag	Verktgsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------