

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 56×24G, höjd mm/antal lådor:
1000/8****Beställningsdata**

Ordernummer	931505 1000/8
GTIN	4062406066192
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 60×28G, med utdragslådor 56×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdraglådor med stansade hål i 50 mm- eller 2G-raster (från lådfronhöjd 75 mm). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdraglådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen. Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	259 kg
lådornas effektiva djup i G	24
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm

Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
effektiv höjd	900 mm
lådornas effektiva bredd i G	56
Djup	700 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
Bredd	1500 mm
höjd	1000 mm
Antal dörrar	0
Lådornas effektiva yta i G	56×24
lådornas effektiva bredd	1400 mm
Antal lådor	8
effektiv höjd för lådor	900 mm
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	56×24G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931555 100
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 250 mm	931555 250
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 75 mm	931555 75
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 300 mm	931555 300
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 150 mm	931555 150
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 200 mm	931555 200
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 125 mm	931555 125
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm	931535 1000