

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 56×24G, höjd mm/antal lådor:  
1250/8****Beställningsdata**

Ordernummer	931505 1250/8
GTIN	4062406066208
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 60×28G, med utdragslådor 56×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 50 mm- eller 2G-raster (från lådfronhöjd 75 mm). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen. Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

**Teknisk beskrivning**

Djup	700 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Lådor fronhöjd	75 mm
Lådor fronhöjd	100 mm

Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
effektiv höjd	1150 mm
Bredd	1500 mm
Lådornas effektiva yta i G	56×24
höjd	1250 mm
Antal lådor	8
lådornas effektiva djup	600 mm
lådornas effektiva bredd	1400 mm
lådornas effektiva bredd i G	56
Antal dörrar	0
lådornas effektiva djup i G	24
effektiv höjd för lådor	1150 mm
vikt	290 kg
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	56×24G
Produktslag	Verktygsskåp

---

**Tillbehör**

Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 200 mm	931555 200
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 125 mm	931555 125
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 75 mm	931555 75
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 150 mm	931555 150
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 250 mm	931555 250
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 300 mm	931555 300
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931555 100
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1250 mm	931535 1250