

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 56×24G, höjd mm/antal lådor:
1250/9****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 931505 1250/9 |
| GTIN | 4062406066215 |
| Artikelklass | 9GK |

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 60×28G, med utdragslådor 56×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 50 mm- eller 2G-raster (från lådfronthöjd 75 mm). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen. Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|---------|
| Djup | 700 mm |
| Bredd | 1500 mm |
| Antal dörrar | 0 |
| Antal lådor | 9 |

| | |
|---|--|
| Lådornas effektiva bredd i G | 56 |
| Lådor fronthöjd | 75 mm |
| Lådor fronthöjd | 75 mm |
| Lådor fronthöjd | 100 mm |
| Lådor fronthöjd | 100 mm |
| Lådor fronthöjd | 125 mm |
| Lådor fronthöjd | 125 mm |
| Lådor fronthöjd | 150 mm |
| Lådor fronthöjd | 200 mm |
| Lådor fronthöjd | 200 mm |
| höjd | 1250 mm |
| Lådornas effektiva yta i G | 56×24 |
| vikt | 308 kg |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| effektiv höjd för lådor | 1150 mm |
| effektiv höjd | 1150 mm |
| lådornas effektiva djup | 600 mm |
| lådornas effektiva djup i G | 24 |
| lådornas effektiva bredd | 1400 mm |
| Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats | nej |
| Antal utdragshyllor | 0 |
| Materialtjocklek | 1,2 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 200 kg |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Lådutdrag | Utdragsspärr |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 56×24G |

Produktslag

Verkygsskåp

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 100 mm | 931555 100 |
| Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 250 mm | 931555 250 |
| Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 150 mm | 931555 150 |
| Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 125 mm | 931555 125 |
| Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 300 mm | 931555 300 |
| Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 200 mm | 931555 200 |
| Låsplatta till GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 75 mm | 931555 75 |
| Verkygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1250 mm | 931535 1250 |