

Garant GRIDLINE

Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 56×24G, höjd: 1250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931535 1250
GTIN	4062406066246
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktgsskåpstomme i 60×28G, passar till utdragslådor 56×24G. För insättning av lådor i 25 mm raster. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 931555; 931556.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

Se noga till vid utrustning av verktgsskåpstommen med utdragslådor att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd för lådor	1150 mm
djup i G	28
Antal dörrar	0
vikt	84 kg
Bredd	1500 mm
Djup	700 mm

effektiv höjd	1150 mm
bredd i G	60
höjd	1250 mm
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal lådor	0
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	56x24G
Produktslag	Verktgsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------