

Garant GRIDLINE

Hörnskåp komplett med mellanhylla, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931910 1000
GTIN	4062406066253
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Hörnskåp med två slagdörrar, låsbara med hjälp av skjuthandtag med stiftcylinderlås. Med en fast mellanbotten.

Användningsdata:

Som hörnlösning för alla verktygsskåp med **djup 28G..**

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Teknisk beskrivning

höjd	1000 mm
Bredd	841 mm
Djup	841 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
vikt	65 kg
Handtag positionering	upptill
antal hyllplan fast	1

Materialtjocklek	1,2 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hörnskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ HU12	914226 HU12
-------------------------------------	-------------