

Garant**Ändfräsdorn svängningsdämpad, SK 40 A = 200, Dorndiameter d1: 22 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301133 22
GTIN	4045197702586
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med Balluffchip-hål.
- Förstorad anliggningsyta vid kragen.
- Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840.

OBS!:

Andra storlekar vid förfrågan.

Utvändig-Ø D: 50 mm

Ø D₂: 48 mm

Frässpindellängd L₄: 19 mm

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	19 mm
Dorndiameter d ₁	22 mm
Utvändig-Ø D	50 mm

Ø D ₂	48 mm
L ₂	155 mm
vikt	3,3 kg
fäste	SK 40 A = 200
Norm	DIN 6357
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22

Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308720 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för konor 40 SK	308820 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40