

Garant**Ändfräsdorn svängningsdämpad, SK 40 A = 300, Dorndiameter d1: 22 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301134 22
GTIN	4045197702708
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med Balluffchip-hål.
- Förstorad anliggningsyta vid kragen.
- Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840.

OBS!:

Andra storlekar vid förfrågan.

Utvändig-Ø D: 50 mm

Ø D₂: 48 mm

Frässpindellängd L₄: 19 mm

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	19 mm
Dorndiameter d ₁	22 mm
Utvändig-Ø D	50 mm

Ø D ₂	48 mm
L ₂	255 mm
vikt	4,7 kg
fäste	SK 40 A = 300
Norm	DIN 6357
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40

Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för konor 40 SK	308820 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40