


**Spiralborrar HSS nr 114000 som påfyllningsatts, obelagd, Typ: 1-6****Beställningsdata**

Ordernummer	115020 1-6
GTIN	4045197024091
Artikelklass	12B

**Beskrivning****Utförande:**

Sammanfatt av spiralborr DIN 338.

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Antal skär Z: 2

Borrområde: 1 - 6 mm

Antal borrar: 51

intervall mellan borrar: 0,1 mm

**Teknisk beskrivning**

Antal borrar	51
intervall mellan borrar	0,1 mm
Borrområde	1 - 6 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N

Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	118 grad
Invändig	nej
med kassett	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

## Tillbehör

Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4

Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 1 mm	114000 1

Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8