

**Garant****Ändfräsdorn svängningsdämpad, SK 50 A = 300, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301144 27
GTIN	4045197702760
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Förstorad anliggningsyta vid kragen.

**Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**

**Fördel:**

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv och medbringare.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

**OBS!:**

Andra storlekar vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Frässpindellängd L <sub>4</sub>	21 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	27 mm
utkragningslängd A-mått	300 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	58 mm
L <sub>2</sub>	255 mm

vikt	8,6 kg
Spännhylsa D <sub>1</sub>	27 mm
fäste	SK 50 A = 300
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn

## Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50