

**Garant****Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215800 16/2
GTIN	4045197702661
Artikelklass	210

**Beskrivning****Användningsdata:**

**Universell användning i alla material.**

· Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

· **Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$	37 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
totallängd $L_{tot}$	85 mm
Skär-Ø $D_c$	16 mm
Passande vändskär	AP.. 1003..
Skrivsats för vändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	10,85 mm
spiralfräsning Ø $D_{max}$	30 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	29 mm

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,32 grad
$\varnothing D_3$	13 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2