

Garant**Ändfräsdorn svängningsdämpad, SK 50 A = 300, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301144 22
GTIN	4045197702753
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Förstorad anliggningsyta vid kragen.

Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**Fördel:**

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840. Fräsåtdragningssskruvar nr 309860; 309861.

OBS!:

Andra storlekar vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	300 mm
Dorndiameter d ₁	22 mm
Frässpindellängd L ₄	19 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
Ø D ₂	48 mm
L ₂	255 mm

vikt	7,3 kg
Spännhylsa D ₁	22 mm
fäste	SK 50 A = 300
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Specialdragtapp, utan innergångätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50

Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50