

**Garant****DCGT 04T002, Sort: HU7315-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260350 HU7315-1
GTIN	4062406066550
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	AF
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,03 - 0,1 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Sort	HU7315-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 600 m/min
Primäranvändning	N
Beläggning	obelagd

ISO-kod vändskär	DCGT 04T002
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning