

Garant**DCGT 04T002, Sort: HB7025-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260350 HB7025-1
GTIN	4062406066536
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7025-1
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	SF
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Skärdjup a_p	0,05 - 0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Hörnradie	0,2 mm
ISO-kod vändskär	DCGT 04T002

Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning