

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0408/04mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260318 0408/04
GTIN	4062406066307
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	5,6 mm
Passande vändskär	DC.. 04T0..
totallängd L	80 mm
Mittförskjutning L_3	3 mm
Spännhöjd L_2	7,5 mm
Vändskärsstorlek	4 mm
ISO-kod hållare	E0408F SDUCR/L04
Skrivsats förvändskär	269028 26
Halsbredd L_4	4 mm
Huvudängd L_1	26 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Effektivt djup T	1,5 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500