

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0408/04mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260321 0408/04
GTIN	4062406066734
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 04T0..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	5,6 mm
Skruvsats för vändskär	269028 26
Spännhöjd L_2	7,5 mm
totallängd L	80 mm
Huvudängd L_1	26 mm
Halsbredd L_4	4 mm
ISO-kod hållare	E0408F SDQCR/L04
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Vändskärsstorlek	4 mm
Mittförsjutning L_3	3 mm
Effektivt djup T	1,1 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500