

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/04mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260344 10/04
GTIN	4062406066741
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Inställningsvinkel κ	93 grad
Skrivsats förvändskär	269028 26
totallängd L	100 mm
Vändskärsstorlek	4 mm
ISO-kod hållare	A10H SDXCR/L04
Huvudängd L_1	22 mm
Passande vändskär	DC.. 04T0..
Mittförsjutning L_3	7 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	12,5 mm
Effektivt djup T	5 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5

674248 TX5

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500