

 NT TOOL**Kraftspännchuck, HSK-A 100, Ø D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	305538 20
GTIN	2050001772060
Artikelklass	33K

Beskrivning**Utförande:**

- Liten friktion tack vare nållager.
- Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
- Damm- och vattentät.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Den mycket höga spännkraften ökar användningstiden och förbättrar ytan.
- Centrisk verktygsfastspänning med optimal rundgångsnoggrannhet.
- Invändig kylvätsketillförsel.
- Spännkraft upp till 1000 Nm.

Fördel:

Längre verktygslivslängd. Vibrationsdämpande egenskaper. Hög stabilitet tack vare förstärkt spännmutter.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, spännhylsor nr 309566 – 309570 resp. nr 309575 – 309576.

Åtdragningsnyckel nr 309747 för nr 305539.

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter för spännhylsa D	52 mm
------------------------------------	-------

utkragningslängd A-mått	105 mm
passande haknyckel nr 628400	52 / 55
Spännhylsa D ₁	20 mm
Spännkraft upp till	1000 Nm
fäste	HSK-A 100
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kraftspännchuck

Tillbehör

Haknycklarmed hake för mutterytter-Ø 52/55 mm	628400 52/55
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 8 mm	309575 8
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 16 mm	309575 16
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 12 mm	309575 12
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 6 mm	309575 6
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 10 mm	309575 10
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 14 mm	309575 14