

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0408/04mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260341 0408/04
GTIN	4062406066796
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Spännhöjd $L_2$	7,5 mm
Skrivsats förvändskär	269028 26
totallängd L	80 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	5,2 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
Halsbredd $L_4$	4 mm
Vändskärsstorlek	4 mm
ISO-kod hållare	A0408F SDQCR/L04
Huvudängd $L_1$	15 mm
Passande vändskär	DC.. 04T0..
Mittförskjutning $L_3$	2,6 mm
Effektivt djup T	1,1 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500