

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0408/04mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260342 0408/04
GTIN	4062406066802
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	5,2 mm
Halsbredd $L_4$	4 mm
Mittförskjutning $L_3$	3 mm
Passande vändskär	DC.. 04T0..
Spännhöjd $L_2$	7,5 mm
totallängd $L$	80 mm
ISO-kod hållare	A0408F SDUCR/L04
Huvudängd $L_1$	15 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Skruvsats för vändskär	269028 26
Vändskärsstorlek	4 mm
Effektivt djup $T$	1,5 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500