



Vinkelbormaskin, Typ: 720551



Beställningsdata

Ordernummer 075120 720551

GTIN 4014586878843

Artikelklass 03F

Beskrivning

Utförande:

Fein vinkelbormaskin –

- Växelhuvudets höjd bara 96 mm inklusive borrhuck, hörnmått 17 mm.
- Integralströmbrytare med omkopplare för höger- och vänstergång som ger bekväm manövrering.
- Koniskt fäste för borraraxeln som ger exakt rotation.
- kompakt för arbeten på svåråtkomliga ställen.
- Steglös elektronisk varvtalsinställning för känslig borrhstart.

Fördel:

För arbeten på svåråtkomliga ställen.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 kuggkranschuck i specialutförande, 0,8–10 mm.

OBS!:

Passande spiralborrar finns från nr 114000.

tillverkarens beteckning: WBP10

effektförbrukning: 500 W

maximalt varvtal: 0 - 1830 min⁻¹

chuckfäste: B10

borrhuckens spännvidd: 0,8 - 10 mm

maximal spiralborr-Ø i stål, 1:a växeln: 10 mm

Teknisk beskrivning

vikt	1,5 kg
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
tillverkarens beteckning	WBP10
borrhuckens spännvidd	0,8 - 10 mm
chuckfäste	B10
effektförbrukning	500 W
maximalt varvtal:	0 - 1830 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i stål, 1:a växeln	10 mm
maximal spiralborr-Ø i trä, 1:a växeln	25 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Bormaskin