

 NT TOOL**Kraftspännchuck, BT 40, Ø D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302861 20
GTIN	2050001771773
Artikelklass	33K

**Beskrivning****Utförande:**

- **Liten friktion tack vare nållager.**
- **Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.**
- **Damm- och vattentät.**
- **Mycket hög spännkraft förlänger utslitningstiden och ger högre ytkvalitet.**
- **Flexibel spännvidd tack vare spännhylsor.**
- **Spännkraft upp till 1000 Nm vid Ø 20, 4000 Nm vid Ø 32.**

**Förklaringstext:**

Invändiga axiella urtag förhindrar effektivt att verktyget glider.

Hög radiell styvhet genom upprepad fastspänning med plan anliggning förhindrar utsvängning och ger hög bearbetningsnoggrannhet samt lång verktygslivslängd

T-spåren tar upp olja och fett och garanterar därmed en säker överföring av vridmomentet

Hylsmuttern har mycket mjuk gång

**Fördel:**

- **Längre verktygslivslängd.**
- **Vibrationsdämpande egenskaper.**
- **Hög stabilitet tack vare förstärkt spännmutter.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

**leveransinnehåll:**

Inklusive hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

Haknyckel nr 628400.

Dragtapp nr 308760 – 308795.

Spännhylsor nr 309575 – 309576.

## Teknisk beskrivning

passande haknyckel nr 628400	52 / 55
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
utkragningslängd A-mått	90 mm
Utvändig diameter för spännhylsa D	52 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kraftspännchuck

## Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 14 mm	309575 14
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 12 mm	309575 12
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 16 mm	309575 16
Haknycklarmed hake för mutterytter-Ø 52/55 mm	628400 52/55
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 6 mm	309575 6
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 10 mm	309575 10
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 8 mm	309575 8
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40

308765 40