

NT TOOL

**Kraftspännchuck, HSK-A 63, Ø D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	305535 32
GTIN	2050001772053
Artikelklass	33K

**Beskrivning****Utförande:**

- **Liten friktion tack vare nållager.**
- **Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.**
- **Damm- och vattentät.**
- **Med RFID / Balluff-Chip-hål.**
- **Den mycket höga spännkraften ökar användningstiden och förbättrar ytan.**
- **Centrisk verktygsfastspänning med optimal rundgångsnoggrannhet.**
- **Invändig kylvätsketillförsel.**
- **Spännkraft upp till 4000 Nm.**

**Fördel:**

Längre verktygslivslängd. Vibrationsdämpande egenskaper. Hög stabilitet tack vare förstärkt spännmutter.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

**leveransinnehåll:**

Inklusive hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880, spänntänger nr 309566 – 309570 resp. nr 309575 – 309576.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig diameter för spännhylsa D	73 mm
utkragningslängd A-mått	105 mm

Spännhylsa D <sub>1</sub>	32 mm
passande haknyckel nr 628400	68 / 75
Spännkraft upp till	4000 Nm
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kraftspännchuck

## Tillbehör

Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 16 mm	309576 16
Haknycklarmed hake för mutterytter-Ø 68/75 mm	628400 68/75
HSK-kylmedierör för HSK 32	309880 32
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 6 mm	309576 6
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 8 mm	309576 8
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 14 mm	309576 14
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 10 mm	309576 10
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 12 mm	309576 12
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 25 mm	309576 25
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 20 mm	309576 20