

Garant GRIDLINE

**Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940001 1250
GTIN	4062406067038
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 20×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

antal hyllor	2
Skåpfronter	dörr helt av plåt

vikt	42 kg
Handtag positionering	upptill
höjd	1250 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
effektiv höjd	1095 mm
Bredd	500 mm
Djup	500 mm
ComfortClose	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	20
bredd i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 200 mm	940640 200
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940560 20
	940640 150

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G  
lådans fronthöjd 150 mm

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 20X20	951985 20X20
---	--------------

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
--------------------------------------	-----------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm	940640 125
---	------------

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 1250 mm	940501 1250
--	-------------

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20	940552 20
---	-----------

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 20X20	951980 20X20
---	--------------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm	940640 75
--	-----------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 300 mm	940640 300
---	------------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm	940640 100
---	------------