

Garant GRIDLINE

**Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940001 1000
GTIN	4062406067021
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 20×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Djup	500 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt

Bredd	500 mm
effektiv höjd	845 mm
antal hyllor	2
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	1000 mm
ComfortClose	nej
Handtag positionering	upptill
vikt	36 kg
bredd i G	20
djup i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 200 mm	940640 200
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm	940640 125
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 20X20	951985 20X20
	940640 300

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G  
lådans fronthöjd 300 mm

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 20X20	951980 20X20
---	--------------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm	940640 100
---	------------

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940560 20
--	-----------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm	940640 75
--	-----------

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
--------------------------------------	-----------

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20	940552 20
---	-----------

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
--	----------

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
--	-----------------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 150 mm	940640 150
---	------------