

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940001 750
GTIN	4062406066697
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 20×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

antal hyllor	1
höjd	750 mm

Handtag positionering	upptill
vikt	28 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Djup	500 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
ComfortClose	nej
effektiv höjd	595 mm
Bredd	500 mm
djup i G	20
bredd i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm	940640 100
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 750/800 mm	940501 750/800
	940640 200

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 200 mm

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 125 mm

940640 125

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20

940560 20

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 75 mm

940640 75

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F

940559 F

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 150 mm

940640 150

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 20X20

951980 20X20

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 20X20

951985 20X20

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 300 mm

940640 300

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20

940552 20