

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940001 900
GTIN	4062406067014
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 20×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
effektiv höjd	745 mm

Handtag positionering	upptill
ComfortClose	nej
Bredd	500 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåpfronter	dörr helt av plåt
höjd	900 mm
antal hyllor	1
vikt	32 kg
djup i G	20
bredd i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940560 20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm	940640 75
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
	940640 100

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 100 mm

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 200 mm

940640 200

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för
skåpshöjd 900/1000 mm

940501 900/1000

Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F

940559 F

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20

940552 20

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 20X20

951980 20X20

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 125 mm

940640 125

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 20X20

951985 20X20

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 300 mm

940640 300

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 150 mm

940640 150