

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 1250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940003 1250
GTIN	4062406067090
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 20×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Handtag positionering	upptill
effektiv höjd	1095 mm

antal hyllor	2
vikt	42 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
ComfortClose	nej
höjd	1250 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Djup	500 mm
Bredd	500 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
bredd i G	20
djup i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 20X20	951980 20X20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 300 mm	940640 300
Belysningsset Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 1250 mm	940501 1250
	940640 75

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 75 mm

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 150 mm

940640 150

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20

940550 20

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20

940560 20

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 125 mm

940640 125

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 100 mm

940640 100

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F

940559 F

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 20X20

951985 20X20

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20

940552 20

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 200 mm

940640 200