

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940003 800
GTIN	4062406067069
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 20×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	645 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Djup	500 mm
antal hyllor	1
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
vikt	32 kg
ComfortClose	nej
Bredd	500 mm
höjd	800 mm
Handtag positionering	upptill
djup i G	20
bredd i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm	940640 75
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940560 20
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 20X20	951980 20X20
	940640 150

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 150 mm

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 125 mm

940640 125

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för
skåpshöjd 750/800 mm

940501 750/800

Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F

940559 F

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 200 mm

940640 200

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 300 mm

940640 300

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20

940552 20

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 100 mm

940640 100

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 20X20

951985 20X20