

Garant GRIDLINE

**Överskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940013 1000
GTIN	4062406067168
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 20×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

vikt	36 kg
antal hyllor	2

höjd	1000 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
effektiv höjd	845 mm
Bredd	500 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Djup	500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Handtag positionering	nedtill
ComfortClose	nej
bredd i G	20
djup i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 200 mm	940640 200
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm	940640 100
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm	940640 75

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940560 20
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20	940552 20
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 150 mm	940640 150
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm	940640 125