

Garant GRIDLINE

Överskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940013 500
GTIN	4062406067144
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 20×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

vikt	20 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

effektiv höjd	345 mm
Bredd	500 mm
höjd	500 mm
antal hyllor	1
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Handtag positionering	nedtill
ComfortClose	nej
Djup	500 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
djup i G	20
bredd i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 200 mm	940640 200
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 150 mm	940640 150
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940560 20
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20	940552 20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm	940640 125
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm	940640 100
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm	940640 75
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F