

Garant GRIDLINE

**Överskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 750mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940013 750
GTIN	4062406067151
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 20×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	500 mm
effektiv höjd	595 mm

antal hyllor	1
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
ComfortClose	nej
vikt	28 kg
Handtag positionering	nedtill
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	750 mm
Djup	500 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
djup i G	20
bredd i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 20G lådans fronthöjd 150 mm	940640 150
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 750/800 mm	940501 750/800
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
	940640 75

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G  
lådans fronthöjd 75 mm

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20

940550 20

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G  
lådans fronthöjd 100 mm

940640 100

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G  
lådans fronthöjd 200 mm

940640 200

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G  
lådans fronthöjd 125 mm

940640 125

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20

940552 20

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20

940560 20