

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda dörrar, 16×16G, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940023 1000
GTIN	4062406067267
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 20×20G, med utdragslådor 16×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslåda.

Lackering:

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bredd	500 mm
-------	--------

effektiv höjd	845 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Handtag positionering	upptill
Antal lådor	1
vikt	46 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
höjd	1000 mm
Djup	500 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
antal hyllor	2
ComfortClose	nej
djup i G	20
bredd i G	20
lådornas effektiva bredd i G	16
lådornas effektiva djup i G	16
lådornas effektiva djup	400 mm
lådornas effektiva bredd	400 mm
Lådornas effektiva yta i G	16×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	16×16G
Skåptyp	Basskåp

Produktslag

Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm	940640 75
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 20X20	951980 20X20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm	940640 125
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 200 mm	940640 200
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940560 20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm	940640 100
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 16X16	951885 16X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 150 mm	940640 150
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 300 mm	940640 300
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20	940552 20
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 20X20	951985 20X20
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 16X16	951910 16X16