

Garant GRIDLINE

**Basskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 16×16G, höjd: 1250mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 940021 1250   |
| GTIN         | 4062406067212 |
| Artikelklass | 9GI           |

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 20×20G, med utdragslådor 16×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och utdragslåda.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

|      |        |
|------|--------|
| Djup | 500 mm |
|------|--------|

|  |  |
|--|--|
| Handtag positionering  | upptill  |
| ComfortClose   | nej  |
| effektiv höjd  | 1095 mm  |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om                         | ja   |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg   |
| Skåpfronter  | dörr helt av plåt  |
| Bärförmåga låda/utdragshylla                                   | 75 kg  |
| vikt   | 53 kg  |
| antal hyllor   | 2  |
| Antal lådor  | 1  |
| Bredd  | 500 mm   |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)                              | 100 %  |
| höjd   | 1250 mm  |
| lådornas effektiva djup  | 400 mm   |
| djup i G   | 20   |
| lådornas effektiva bredd i G                                   | 16   |
| lådornas effektiva djup i G                                    | 16   |
| lådornas effektiva bredd                                       | 400 mm   |
| bredd i G  | 20   |
| Lådornas effektiva yta i G                                     | 16×16  |
| Materialtjocklek   | 0,9 mm   |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme                              | 1000 kg  |
| Dörröppningsvinkel   | 250 grad   |
| Höjdställning i raster   | 25 mm  |
| Cylinderlås  | modulär låscynder  |
| Färgval  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G               | 16×16G   |
| Skåptyp  | Basskåp  |

Produktslag

Hyllskåp

**Tillbehör**

|  |              |
|--|--------------|
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm | 940640 100   |
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11  | 914226 GP11  |
| Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20                                  | 940552 20    |
| Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 16X16            | 951885 16X16 |
| Upplagsskiva av plywood Dimension i G 20X20                                    | 951985 20X20 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm | 940640 125   |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm  | 940640 75    |
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20                                   | 940560 20    |
| Upplagsskiva av bambu Dimension i G 20X20                                      | 951980 20X20 |
| Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 1250 mm    | 940501 1250  |
| Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg     | 950180 75    |
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20   | 940550 20    |
| Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F                               | 940559 F     |
| Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 16X16                        | 951910 16X16 |