

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 16×16G, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940021 1000
GTIN	4062406067205
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 20×20G, med utdragslådor 16×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslåda.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

höjd	1000 mm
------	---------

antal hyllor	2
vikt	46 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
effektiv höjd	845 mm
Djup	500 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Antal lådor	1
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bredd	500 mm
Handtag positionering	upptill
ComfortClose	nej
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva bredd	400 mm
lådornas effektiva djup i G	16
lådornas effektiva bredd i G	16
lådornas effektiva djup	400 mm
bredd i G	20
djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	16×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	16×16G
Skåptyp	Basskåp

Produktslag

Hyllskåp

Tillbehör

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 20X20	951980 20X20
---	--------------

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
---	-----------------

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
--------------------------------------	-----------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm	940640 100
--	------------

Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
--	-----------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm	940640 75
---	-----------

Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 16X16	951885 16X16
---	--------------

Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 16X16	951910 16X16
---	--------------

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20	940552 20
---	-----------

Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
--	----------

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 20X20	951985 20X20
---	--------------

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940560 20
--	-----------

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm	940640 125
--	------------