

Garant GRIDLINE

**Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda dörrar, 16×16G, höjd: 900mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 940023 900    |
| GTIN         | 4062406067250 |
| Artikelklass | 9GI           |

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 20×20G, med utdragslådor 16×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och utdragslåda.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

|  |    |
|--|----|
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
|--|----|

|  |  |
|--|--|
| effektiv höjd  | 745 mm   |
| höjd   | 900 mm   |
| Bärförmåga låda/utdragshylla                                   | 75 kg  |
| ComfortClose   | nej  |
| Djup   | 500 mm   |
| Antal lådor  | 1  |
| Bredd  | 500 mm   |
| Handtag positionering  | upptill  |
| antal hyllor   | 1  |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)                              | 100 %  |
| vikt   | 39 kg  |
| Skåpfronter  | med fönsterförsedd dörr  |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg   |
| lådornas effektiva djup i G                                    | 16   |
| lådornas effektiva bredd i G                                   | 16   |
| djup i G   | 20   |
| lådornas effektiva bredd                                       | 400 mm   |
| lådornas effektiva djup  | 400 mm   |
| bredd i G  | 20   |
| Lådornas effektiva yta i G                                     | 16×16  |
| Materialtjocklek   | 0,9 mm   |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme                              | 1000 kg  |
| Dörröppningsvinkel   | 250 grad   |
| Höjdställning i raster   | 25 mm  |
| Cylinderlås  | modulär låscylinder  |
| Färgval  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G               | 16×16G   |
| Skåptyp  | Basskåp  |

Produktslag

Hyllskåp

**Tillbehör**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 300 mm | 940640 300      |
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20                                   | 940560 20       |
| Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20                                  | 940552 20       |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm | 940640 125      |
| Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem<br>Bärförmåga utdragslåda 75 kg  | 950180 75       |
| Belysningssett Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11  | 914226 GP11     |
| Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F                                 | 940559 F        |
| Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 16X16            | 951885 16X16    |
| Upplagsskiva av plywood Dimension i G 20X20                                    | 951985 20X20    |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm  | 940640 75       |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm | 940640 100      |
| Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 16X16                        | 951910 16X16    |
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20   | 940550 20       |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 150 mm | 940640 150      |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 200 mm | 940640 200      |
| Upplagsskiva av bambu Dimension i G 20X20                                      | 951980 20X20    |