

Garant GRIDLINE

**Basskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 16×16G, höjd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940021 800
GTIN	4062406067182
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 20×20G, med utdragslådor 16×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och utdragslåda.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd	645 mm
---------------	--------

Bredd	500 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Antal lådor	1
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
ComfortClose	nej
Handtag positionering	upptill
vikt	35 kg
antal hyllor	1
höjd	800 mm
Djup	500 mm
lådornas effektiva bredd	400 mm
lådornas effektiva bredd i G	16
djup i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
lådornas effektiva djup	400 mm
bredd i G	20
Lådornas effektiva yta i G	16×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	16×16G
Skåptyp	Basskåp

Produktslag

Hyllskåp

**Tillbehör**

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm	940640 75
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm	940640 100
Räfflad gummmimatta för utdragslådor Dimension i G 16X16	951910 16X16
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 16X16	951885 16X16
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 20X20	951985 20X20
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 20X20	951980 20X20
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20	940552 20
Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940560 20
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 750/800 mm	940501 750/800
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm	940640 125