

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda dörrar, 16×16G, höjd: 1250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940023 1250
GTIN	4062406067274
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 20×20G, med utdragslådor 16×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslåda.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bredd	500 mm
-------	--------

antal hyllor	2
höjd	1250 mm
ComfortClose	nej
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
effektiv höjd	1095 mm
Djup	500 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Handtag positionering	upptill
vikt	53 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Antal lådor	1
lådornas effektiva bredd i G	16
lådornas effektiva djup	400 mm
lådornas effektiva bredd	400 mm
bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	16×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	16×16G
Skåptyp	Basskåp

Produktslag

Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm	940640 125
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940560 20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 150 mm	940640 150
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 300 mm	940640 300
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 20X20	951980 20X20
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20	940552 20
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 20X20	951985 20X20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm	940640 100
Belysningsats Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 1250 mm	940501 1250
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 16X16	951910 16X16
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 16X16	951885 16X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 200 mm	940640 200
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm	940640 75