

Garant GRIDLINE

**Överskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 16×16G, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940031 1000
GTIN	4062406067304
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 20×20G, med utdragslådor 16×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och utdragslåda.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

ComfortClose	nej
--------------	-----

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Handtag positionering	nedtill
antal hyllor	2
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
vikt	46 kg
höjd	1000 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd	845 mm
Djup	500 mm
Bredd	500 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Antal lådor	1
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
lådornas effektiva bredd	400 mm
lådornas effektiva djup i G	16
bredd i G	20
lådornas effektiva bredd i G	16
djup i G	20
lådornas effektiva djup	400 mm
Lådornas effektiva yta i G	16×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	16×16G
Skåptyp	Överskåp

Produktslag

Hyllskåp

**Tillbehör**

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 300 mm	940640 300
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 200 mm	940640 200
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940560 20
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 16X16	951910 16X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm	940640 75
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 16X16	951885 16X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm	940640 100
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20	940552 20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm	940640 125
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 150 mm	940640 150