

Garant GRIDLINE

Överskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 16×16G, höjd: 750mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 940031 750 |
| GTIN | 4062406067298 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 20×20G, med utdragslådor 16×16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslåda.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

| | |
|------|-------|
| vikt | 33 kg |
|------|-------|

| | |
|--|--|
| ComfortClose | nej |
| effektiv höjd | 595 mm |
| Bredd | 500 mm |
| Handtag positionering | nedtill |
| Skåpfronter | dörr helt av plåt |
| antal hyllor | 1 |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| höjd | 750 mm |
| Antal lådor | 1 |
| Djup | 500 mm |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg |
| lådornas effektiva bredd i G | 16 |
| lådornas effektiva djup i G | 16 |
| djup i G | 20 |
| lådornas effektiva bredd | 400 mm |
| lådornas effektiva djup | 400 mm |
| bredd i G | 20 |
| Lådornas effektiva yta i G | 16×16 |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 kg |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscynder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 16×16G |
| Skåptyp | Överskåp |

Produktslag

Hyllskåp

Tillbehör

| | |
|--|----------------|
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm | 940640 125 |
| Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 750/800 mm | 940501 750/800 |
| Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20 | 940552 20 |
| Räfflad gumlimatta för utdragslådor Dimension i G 16X16 | 951910 16X16 |
| Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 16X16 | 951885 16X16 |
| Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg | 950180 75 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 150 mm | 940640 150 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm | 940640 100 |
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20 | 940560 20 |
| Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F | 940559 F |
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 300 mm | 940640 300 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm | 940640 75 |
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20 | 940550 20 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 200 mm | 940640 200 |