

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940041 1500
GTIN	4062406067380
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 30×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
effektiv höjd	1345 mm

höjd	1500 mm
Bredd	750 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	65 kg
ComfortClose	nej
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Djup	500 mm
antal hyllor	3
Handtag positionering	upptill
djup i G	20
bredd i G	30
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 30	958146 30
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 30X20	951985 30X20
Belysningsset Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 1500 mm	940510 1500

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 1500 mm	940501 1500
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 30X20	951980 30X20
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11